


Aksiālais komplekts EAMM-A-L38-57AA

Daļas numurs: 8063457

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	8 Nm
Produkta svars	281 g
Interfeisa kods, aktuatori	L38
Interfeisa kods, Motora In	57AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS