


# Aksiālais komplekts EAMM-A-L38-60RB

Daļas numurs: 8063460

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                       | Lielums        |
|------------------------------|----------------|
| Montāžas pozīcija            | Jebkurš        |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra     | -25 ... 60 °C  |
| Relatīvais gaisa mitrums     | 0 - 95 %       |
| Aizsardzības klase           | IP40           |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C  |
| Pārneseis moments            | 9 Nm           |
| Produkta svars               | 318 g          |
| Interfeisa kods, aktuatori   | L38            |
| Interfeisa kods, Motora In   | 60RB           |
| Materiālu piezīme            | Atbilst RoHS   |