


Aksiālais komplekts EAMM-A-L38-50GA

Daļas numurs: 8063466

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|----------------|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Pārneseis moments | 9 Nm |
| Produkta svars | 329 g |
| Interfeisa kods, akuators | L38 |
| Interfeisa kods, Motora In | 50GA |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |