


Aksiālais komplekts EAMM-A-N48-60PA

Daļas numurs: 8063590

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	21 Nm
Produkta svars	604 g
Interfeisa kods, aktuators	N48
Interfeisa kods, Motora In	60PA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS