

kameras galva

SBPB-R5C-U3-1E1A-C

Daļas numurs: 8066469

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Devēja izšķirtspēja	1600 x 1200 Pikseli (UXGA)
Lēcas piesaiste	C-Mount
Redzeslauks	Atkarībā no izvēlētās lēcas
Platums	29 mm
Augstums	29 mm
Garums	49 mm
Montāžas tips	Ar montāžas komplektu
Nominālais darbības spriegums DC	5 V
Elektriskās jaudas patēriņš	1,3 ... 1,5 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 5 %
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	20 - 80 %
Aizsardzības klase	IP30
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējie apstākļi	Aizsargs pret ekstrēmiem ārējiem gaismas avotiem Vistīrāk iespējama apkārtējais gaiss Sauss
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Produkta svars	52 g
Atklāšanas laiks	20 μs ... 10.000 ms
Attēla (kadra) frekvence	60 fps
Devēja tips	krāsa
Darbības distance	Atkarībā no izvēlētās lēcas
USB saskarne, funkcija	Enerģijas piegāde Komunikācija
USB saskarne, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
USB saskarne, savienojuma tehnoloģija	USB 3.0 Tips B micro
USB saskarne, kontaktu/dzīslu skaits	10
Ieejas/izejas saskarne, funkcija	Bez funkcijas
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums