



Savienojošais vads NEBB-M8G4-P-5-LE4

Daļas numurs: 8066662

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Atbilst standartam | Pamatkrāsas un savienojumu numuri saskaņā ar EN 60947-5-2 EN 61076-2-104 |
| Vada identifikācija | Ar uzraksta uzlīmes turētāju. |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija | Lauka ierīces puse |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija | apaļš |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Spraudņa līgзда |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja | Taisns |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 4 |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas | 4 |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids | Skrūves pievilkšana ar SW9 |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija | Kontrollera puse |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips | Kabelis |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija | Atvērts gals |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits | 4 |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas | 4 |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 0 ... 30 V |
| Darbības sprieguma diapazons AC | 0 ... 30 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C | 4 A |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| Kabeļa garums | 5 m |
| Vada piederums | Statiskajām aplikācijām |
| Vada testa apstākļi | Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma |
| Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija | ≥ 14 mm |
| Vada diametrs | 4,5 mm |
| Kabeļa struktūra | 4x0,25 |
| Nominālais vadītāja šķērsriezums | 0,25 mm ² |
| Vada gali | Noņemts apvalks Rupjš griezumš |
| Aizsardzības klase | IP65 IP68 IP69K |
| Piezīme par aizsardzības klasi | saliktā stāvoklī |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 70 °C |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tīrības klase | ISO class 4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Korpusa materiāls | TPE-U(PU) |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Skrūvējamās atslēgas materiāls | Niķelēts misiņš |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Elektriskā kontakta materiāls | Apzeltīts vara sakausējums |
| Izolācijas materiāls | PVC |