

# Elektronikas modulis VMPA14-FB-EMS-D2-8

Daļas numurs: 8066766

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Diagnoze  | Condition Monitoring<br>Wire break per valve coil<br>Short circuit of valves<br>Apakšējais spriegums, vārsti |
| Max. vārstu pozīciju skaits                       | 4  |
| Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits          | 8  |
| Būtisks strāvas patēriņš pie slodzes sprieguma    | 3 mA   |
| Būtisks strāvas patēriņš pie darba sprieguma      | 8 mA   |
| Nominālā uz elektromagnēta tinumu aizejošā strāva | 58 mA līdz pat 24 ms   |
| Nominālā strāva ar strāvas reducēšanu             | 9 mA pēc 24 ms   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC             | 1 - Zema korozijas ietekme<br>(kad uzstādīts)  |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Produkta svars                                    | 30 g   |
| Korpusa materiāls                                 | POM  |
| Materiālu piezīme                                 | Atbilst RoHS   |