


# Apakšējā pamatne VABS-P12-S-M5-P3

Daļas numurs: 8068637

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	25 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īpašie raksturlielumi	Lietojams ar skābekli saskaņā ar DIN EN 1797
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Darbošanās spiediens	0 ... 1,7 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	$\geq 27$ l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 2-3	$\geq 28$ l/min
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Inertās gāzes Skābeklis
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama Maksimālais daļas izmērs: 5 $\mu$ m
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 70 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP00
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Produkta svars	55 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Pneumatic connection 2S	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums