

Vakuuma filtrs OAFF-G3-5

Daļas numurs: 8068944

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Iepakojuma izmērs	10
Operatīng pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	1 g
Montāžas tips	uzvelkams Aizturošs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	Audums PA
Korpusa materiāls	POM
Ejector pulse suitability	0,7 MPa
Ežektora impulsu piemērotība	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101,5 psi