


Vakuuma filtrs OAFF-G3-7

Daļas numurs: 8068945

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Darbošanās paņēmiens	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	1,5 g
Montāžas tips	uzvelkams Aizturošs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Filtra materiāls	Audums PA
Korpusa materiāls	POM
Ejector pulse suitability	0,7 MPa
Ežektora impulsu piemērotība	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101,5 psi