

Pārsedzes savienotājs NPFC-H-G38-F

Daļas numurs: 8069242

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vītņotā stiprinājuma materiāls | Niķelēts misiņš |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 50 bar |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Produkta svars | 93 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G3/8 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |