


Apakšējā pamatne VABS-BE-BS-G14-V14-A

Daļas numurs: 8072668
Jauns

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65 saliktā stāvoklī
Produkta svars	330 g
Montāžas tips	Ar caurejošo urbumu un skrūvi
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Pārklāts alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR