



Holding brake DACs-25-A-S

Daļas numurs: 8072772

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Spriegošanas tips ar darbības virzienu	abos galos Spriegošana ar atsperi, atbrīvošana ar saspiestu gaisu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Drošības funkcija	Kustības saglabāšan un apturēšana
Veiktspējas līmenis (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Operating pressure MPa	0,38 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	3,8 ... 8 bar
Operating pressure	55,1 ... 116 psi
Maks. pieļaujamais pārbaudes spiediens	8 bar
Minimālais atbrīvošanas spiediens	3,8 bar
Apaļu materiālu iespīlēšanai	25 mm
Autorizācija	TÜV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Sertifikācijas departaments	TÜV CA 697
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Statiskais noturēšanas spēks	8.200 N
Produkta svars	12.832 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi ar piederumiem
Atbrīvošanas savienojums, iespīlēšanas elements	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Atsperes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Korpusa materiāls	Tērauds
Spīles žokļu materiāls	Instrumentu tērauds
Virzuļa materiāls	Tērauds