

Pilnīgs piesūcekņa kauss OGVM-60-S-N-G14F

Daļas numurs: 8073819

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	6 mm
Min. detaļas rādiuss	70 mm
Nominālais izmērs	8 mm
piesūcekņa kausa diametrs	60 mm
piesūcekņa kausa tilpums	15 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,6 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	120 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	99 N
Produkta svars	40 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	Sievišķā vītne G1/4
Krāsa	Melns
Balsta cietība	60 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	NBR