


Amortizators DYSS-2-4-Y1F

Daļas numurs: 8081767

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	2
Gājiens	4 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	0,5 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,5 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Amortizācijas garums	4 mm
Max. apturēšanas spēks	60 N
Max. pievilšanas moments	0,5 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,1 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	270 J
Max. atlikusī enerģija	0,003 J
Atstatīšanas spēks	0,7 N
Produkta svars	1 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums