

Plakanas virsmas portāls YXMF-2

Daļas numurs: 8082253

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nepieciešamā plakņu precizitāte montāžas virsmām	0,1 mm/m
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Plakanas virsmas portāls ar elektrisko piedziņu moduļiem
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 45 °C
Apkopes intervāls	2.500 km
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Adaptera plāksnes materiāls	Anodizēts alumīnijs
Montāžas kronšteina materiāls	Anodizēts alumīnijs tērauds, galvanizēts
Enerģijas ķēžu materiāls	PA-pastiprināts