

Pārsega komplekts VAVC-F12-SCC-20-TP

Daļas numurs: 8084036

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais diametrs DN	20
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vide	Tvaiks Minerālā hidrolikas eļļa Inertās gāzes Minerāleļļa Ūdens Filtrēts saspiegts gaiss, filtrācijas pakāpe 200 µm Neitrālie šķidrumi
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
Vidējā temperatūra	-30 ... 200 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	363 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vārpstas blīves materiāls	PTFE
Sēžas blīves materiāls	PTFE, modificēts