

Spraudņa skrūve NPQR-BK-G38

Daļas numurs: 8085675

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Plug screw
Iepakojuma izmērs	1
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
Sertifikācijas departaments	NSF C0556009
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatīt atbilstības deklarāciju NSF/ANSI 169
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Nominālais pievilkšanas moments	9 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	17 g
Montāžas tips	Iekšējā seškante 8 mm
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vītnes blīvējuma materiāls	FPM