



Pressure regulator VRPA-LM-R18-Q6

Daļas numurs: 8086010

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	R1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-6
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	100 l/min
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iedarbināšanas tips	manuāls
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Pārtrauces elements	Pagriezams kloķis ar aizslēgu
Spēja pagriezties	360° / nav iespējama pastāvīga rotācija
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 8 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	14,5 ... 116 psi
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	ISO class 4
Produkta svars	29 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vitnes blīvējuma materiāls	PTFE
Statisko blīvju materiāls	NBR