


Sakabe

EAMD-32-32-11-16X20-U

Daļas numurs: 8086050

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	11 mm
Turētāja diametrs 2	16 mm
Izmērs	32
Nominālais garums	32 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	14,5 kgmm ²
Pārnēsamais moments	16 Nm
Produkta svars	126 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS