


Sakabe

EAMD-32-32-14-16X20-U

Daļas numurs: 8086051

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|------------------------|
| Turētāja diametrs 1 | 14 mm |
| Turētāja diametrs 2 | 16 mm |
| Izmērs | 32 |
| Nominālais garums | 32 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 8.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 14,5 kgmm ² |
| Pārnēsamais moments | 16 Nm |
| Produkta svars | 124 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |