


# Pārvietošanas modulis EHMZ-EGSC-32-BS-KF-V1-

Daļas numurs: 8086583

FESTO



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 100 mm
Vārpstas diametrs	8 mm
Vārpstas padeve	8 mm/U
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar vārpstu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Maks. paātrinājums	15 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	0,5 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,015 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Max. padeves spēks Fx	60 N
Padeves konstante	8 mm/U
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS