


Savienotāja bloks VABS-P4-20S-G38

Daļas numurs: 8087328

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	25 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īpašie raksturlielumi	Lietojams ar skābekli saskaņā ar DIN EN 1797
Konstruktijas struktūra	Connection direction on the side
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Darbošanās spiediens	0 ... 6 bar
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Gaiss Skābeklis
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama Maximum particle size 10 µm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 80 °C
Vidējā temperatūra	5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
Produkta svars	97 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums