


Line choke CAMF-C6-FD-C6-3A

Daļas numurs: 8088930

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	6 A
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 400 V
Nominālais darba spriegums AC	400 V
Nominal inductance	5,7 mH
Nominal inductance tolerance	10 %
Tīkla frekvence	50 ... 60 Hz
Izolējošais spriegums	2.500 V
Autorizācija	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 40 °C
Aizsardzības klase	IP00
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Produkta svars	2.000 g
Montāžas tips	Montāžas plāksne, pieskrūvēta
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Enerģijas piegāde
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Termināļa josla
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	2
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	2
Electrical connection 1, conductor cross section	4 mm ²
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Enerģijas piegāde
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Termināļa josla
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	2
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	2
Electrical connection 2, conductor cross section	4 mm ²