


# Spiediena manometrs PAGN-26-10-G18S

Daļas numurs: 8088985

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 10 bar
Spiediena manometra nominālais izmērs	26
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	4
Aizsardzības klase	IP43
Uzglabāšanas temperatūra	-5 ... 50 °C
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	G1/8 with sealing ring
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	ABS Misiņš
Vītņotā spraudņa materiāls	ABS
Korpusa materiāls	ABS
Ekrāna materiāls	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	8 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli