


Aksiālais komplekts EAMM-A-T42-60PA

Daļas numurs: 8091045

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais garums	49 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	3,2 kgmm ²
Pārneseis moments	10 Nm
Produkta svars	348 g
Interfeisa kods, aktuators	T42
Interfeisa kods, Motora In	60PA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS