


Paralēlais komplekts EAMM-U-87-T46-80PA-114

Daļas numurs: 8091537

Produkts tiks atcelts

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	87
Starpcentru attālums	114 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnesumkārbas attiecība	1:1
Max. ātrums	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	44,4 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,22 Nm
Pārnesamais moments	3 Nm
Produkta svars	1.057 g
Interfeisa kods, aktuators	T46
Interfeisa kods, Motora In	80PA 80RA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS