



# adaptive shape gripper

## DHEF-20-A

Daļas numurs: 8092533

FESTO

Citi gājienu garumi pēc pieprasījuma. Pieejami tikai standarta gājienu garumi 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Inverting cap version	Standarta
Gājiens	66 mm
Min. Satveramais diametrs	12 mm
Maks. Satveramais diametrs	38 mm
Drive system	pneimatisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Satvērēja funkcija	Adaptive
Konstrukcijas struktūra	Inverting cap vadīta motora sekvence
Vadotne	Bāzes vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbības spiediens, lodveida vārsta piedziņa	1 ... 8 bar
Operating pressure of cap	0,07 ... 0,1 bar
Burst pressure of cap	0,3 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	1 Hz
Atgriešanās gājienu laiks	290 ms
Izvirzīšanās laiks	270 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Masas inerces moments	1,29 kgcm <sup>2</sup>
Efektīvās slodzes atsauces vērtība	1 kg
Produkta svars	475 g
Montāžas tips	To ISO 9409
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	VMQ (silikons)
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs