


Aksiālais komplekts EAMM-A-T46-70A

Daļas numurs: 8092674

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais garums	42 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	3,2 kgmm ²
Pārnesamais moments	10 Nm
Produkta svars	574 g
Interfeisa kods, aktuators	T46
Interfeisa kods, Motora In	70A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS