


Sprostcilindrs DFST-32-20-DL-Y4-A-G2

Daļas numurs: 8093006

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	20 mm
Virzuļa diametrs	32 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos Shock absorber, adjustable, at front
Montāžas pozīcija	vertikāle
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa kāts ar kloķa sviru
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Sviras pozīcijas zondēšana	Induktīvajiem devējiem
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Vadotnes kāts
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Amortizācijas garums	14 mm
Permissible impact force on the advanced piston rod	1.000 N
Produkta svars	750 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Ruļļa materiāls	POM