

Savienojošais vads

NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9



Daļas numurs: 8093272

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

109876 54321

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Papildus funkcijas	Hybrid cable
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Produkta svars	645 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	USB 3.0 Type B micro
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	10
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	9
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	2x screws M2x0.4
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 2, vada izvads	Taisns
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	USB 3.0 type A
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	9
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	9
Elektriskais savienojums 2, montāžas veids	Iespraužams
Darbības sprieguma diapazons DC	4,75 ... 5,25 V
Nominālais darbības spriegums DC	5 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	0,9 A
Kabeļa garums	30 m
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 20 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 10 mm
Vada diametrs	3,1 mm
Vada diametra pielāgšana	± 0,2 mm
Aizsardzības klase	IP20
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 90 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	1
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Kabeļa apvalka krāsa	Melns
Korpusa materiāls	Anodizēts caļamā alumīnija sakausējums
Korpusa krāsa	sudraba