


Paralēlais komplekts EAMM-U-38-V25-35A-63

Daļas numurs: 8093286

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	38
Starpcentru attālums	63 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnemkārības attiecība	1:1
Max. ātrums	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	4,35 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,05 Nm
Pārnemamais moments	0,5 Nm
Produkta svars	218 g
Interfeisa kods, aktuators	V25
Interfeisa kods, Motora In	23AB 35A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS