


Paralēlais komplekts EAMM-U-65-T42-60R-87

Daļas numurs: 8093364

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	65
Starpcentru attālums	87 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pārnemkārības attiecība	1:1
Max. ātrums	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	41,2 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,22 Nm
Pārnēsamais moments	3 Nm
Produkta svars	602 g
Interfeisa kods, aktuators	T42
Interfeisa kods, Motora In	60R
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS