


Maģistrāles filtrs CAMF-C6-F-C16-11A

Daļas numurs: 8096868

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	16 A
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 520 V
Tīkla frekvence	0 ... 60 Hz
Izolējošais spriegums	2.650 V
Izmēri B x L x H	45 mm x 235 mm x 70 mm
Autorizācija	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 100 °C
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 100 °C
Produkta svars	800 g
Montāžas tips	Montāžas plāksne, pieskrūvēta
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Enerģijas piegāde
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Termināļa josla
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	3
Electrical connection 1, conductor cross section	6 ... 10 mm ²
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Enerģijas piegāde
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Termināļa josla
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	3
Electrical connection 2, conductor cross section	6 ... 10 mm ²