


Plūsmas kontroles plāksne VABF-B14-F1B1P1-FF14

Daļas numurs: 8098885

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	215,5 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Flange 1/4 with NAMUR connection
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Regulatora korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums