


Savienošanas plāksne VABS-B14-T-FN14

Daļas numurs: 8099628

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktijas struktūra	Connection direction upwards
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	192 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Flange 1/4 with NAMUR connection 1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	Flange 1/4 with NAMUR connection 1/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums