


# Stiprinājums NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Daļas numurs: 8104286

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Tubing mounted via clamped connection
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Izmērs	Diameter 8 mm
Vielas savienojums	UNF1/4-28
Fluid connection 2	Priekš caurules ar 3 mm ārējo diametru
Vide	Šķidrums Gāze
Note on the medium	Ņemiet vērā ar vielu kontaktējošo materiālu ķīmisko noturību
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 87 psi
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Blīvēšanas princips	Ciets
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Nominālais pievilkšanas moments	15 Ncm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāde	± 15 %
Produkta svars	0,45 g
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	PP
Vītņotā spraudņa materiāls	PA-pastiprināts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Lietošanas instrukcija	See application note (available on the Support Portal at festo.com)