


Aksiālais komplekts EAMM-A-D32-60AA

Daļas numurs: 8105887

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	6,5 Nm
Produkta svars	341 g
Interfeisa kods, aktuatori	D32
Interfeisa kods, Motora In	60AA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS