

Paralēlais komplekts EAMM-U-86-S62-80PB-177

Daļas numurs: 8105905

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	86
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	175 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,25 Nm
Pārneseamais moments	9,5 Nm
Produkta svars	3.300 g
Interfeisa kods, aktuators	S62
Interfeisa kods, Motora In	80PB 80R
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS