

Paralēlais komplekts EAMM-U-110-S95-90GA-207

Daļas numurs: 8105907

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	799 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,3 Nm
Pārneseis moments	9,5 Nm
Produkta svars	6.900 g
Interfeisa kods, aktuatora	S95
Interfeisa kods, Motora In	90GA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS