


Tuvuma devējs SDBF-FBS-1L-PU-K-0.5-N-M8

Daļas numurs: 8106576

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcija | priekš bezdelīgastes veida slota |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Izmērītais mainīgais lielums | Pozīcija |
| Mērišanas princips | Magnetorezistīvs |
| Apkārtējās vides temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Komutācijas izeja | PNP |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērts kontakts |
| Ieslēgšanās laiks | 4 μs |
| Max. izejas strāva | 200 mA |
| Max. kontakta jauda DC | 4,8 W |
| Sprieguma kritums | 1 V |
| Īssavienojuma stiprums | Jā |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 5 ... 28 V |
| Polaritātes aizsargāts | Jā |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Cable with socket |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 3 |
| Savienotāja izejas virziens | 60° |
| Kabeļa apvalka krāsa | Melns |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |
| Montāžas tips | Pievilkts Gareniski ievietojams rievā |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Korpusa krāsa | caurspīdīgs |
| Darbības statusa displejs | LED |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -20 ... 80 °C |
| Aizsardzības klase | NEMA 6 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |