

# Paralēlais komplekts EAMM-U-50-D19-40R-78

Daļas numurs: 8107034

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,01 Nm
Pārneseis moments	1 Nm
Produkta svars	600 g
Interfeisa kods, aktuators	D19
Interfeisa kods, Motora In	40R
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS