


Elektronikas modulis VMPA1-FB-EMG-8-S

Daļas numurs: 8108543

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Diagnoze	Apakšējais spriegums, vārsti
Max. vārstu pozīciju skaits	4
Maksimālais elektromagnētu tīnumu skaits	7
Parametru konfigurēšana	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Polaritātes aizsargāts	Jā
Darbības sprieguma diapazons, DC elektronika/devēji	18 ... 30 V
Ekspluatācijas spriegums DC, slodzes spriegums	18 ... 30 V
Būtisks strāvas patēriņš pie slodzes sprieguma	6,5 mA
Būtisks strāvas patēriņš pie darba sprieguma	17 mA
Maksimālais izeju skaits	7
Maksimālais ieeju skaits	1
Nominālā uz elektromagnēta tīnumu aizejošā strāva	58 mA līdz pat 24 ms
Nominālā strāva ar strāvas reducēšanu	25 mA after 24 ms
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	20 g
Elektriskais savienojums	Feldbus
Korpusa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS