


Elektronikas modulis VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Daļas numurs: 8108545

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Diagnoze	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Apakšējais spriegums, vārsti Fault in pilot pressure supply Time measurement overflow
Max. vārstu pozīciju skaits	4
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	7
Parametru konfigurēšana	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Polaritātes aizsargāts	Jā
Darbības sprieguma diapazons, DC elektronika/devēji	18 ... 30 V
Ekspluatācijas spriegums DC, slodzes spriegums	18 ... 30 V
Būtisks strāvas patēriņš pie slodzes sprieguma	6,5 mA
Būtisks strāvas patēriņš pie darba sprieguma	17 mA
Maksimālais izeju skaits	7
Maksimālais ieeju skaits	1
Nominālā uz elektromagnēta tinumu aizejošā strāva	58 mA līdz pat 24 ms
Nominālā strāva ar strāvas reducēšanu	25 mA after 24 ms
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	20 g
Elektriskais savienojums	Feldbus
Korpusa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS