


quarter turn actuator unit KDFP-DFPD

Daļas numurs: 8108611

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Darbības režīms	dīvpusējās darbības vienpusējās darbības
Pievada izmērs	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Atloka urbumu izkārtojums	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Pagrieziens leņķis	90 deg
Apkārtējās vides temperatūra	-50 ... 150 °C
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Produkta svars	1 ... 100 kg
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS