

# Elektromagnēta magnētiskā spole

## VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

Daļas numurs: 8109391

FESTO



### Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Iedarbināšanas tips                             | elektrisks   |
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš  |
| Komutācijas pozīcijas indikators                | Nē   |
| Noslodzes cikls                                 | 100 %  |
| Izolācijas klase                                | H  |
| Tinuma raksturlielumu dati                      | 230 V AC: 50/60 Hz, jauda 12 VA<br>230 V DC: 12 W                |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības                | -15 % / +10 %  |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)       | Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)                  |
| UKCA marking (see declaration of conformity)    | To UK EX instructions  |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES  | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX) |
| Sertifikācijas departaments                     | BVS 16ATEXE036X<br>IECEx BVS16.0028X                             |
| ATEX kategorija Gāze                            | II 2G  |
| ATEX kategorija Putekļi                         | II 2D  |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze    | Ex eb mb IIC T4 Gb   |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | Ex tb IIIC T120°C Db   |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra          | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                                   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III   |
| Aizsardzības klase                              | IP66   |
| Produkta svars                                  | 580 g  |
| Elektriskais savienojums                        | Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5                     |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS   |