

Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

Daļas numurs: 8109393

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	60 V DC: 12 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifikācijas departaments	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex eb mb IIC T4 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tb IIIC T120°C Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP66
Produkta svars	580 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS