



Vertikālā spiediena izolēšanas plāksne VMPA14-HS

Daļas numurs: 8110429

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	10 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Izslēgšana pēc 1
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Standarta pieplūdes nominālā plūsmas pakāpe	103 l/min
Standarta izplūdes nominālā plūsmas pakāpe	213 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	240 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums PA-pastiprināts