

# Elektronikas modulis VMPA-MPM-EMM-P5

Daļas numurs: 8111881

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	1
Polaritātes aizsargāts	Jā
Ekspluatācijas spriegums DC, slodzes spriegums	21,6 ... 26,4 V
Nominālā uz elektromagnēta tinumu aizejošā strāva	60 mA up to 30 ms
Nominālā strāva ar strāvas reducēšanu	22 mA after 30 ms
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Nē
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	20 g
Elektriskais savienojums	Daudzkontakta spraudnis
Korpusa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS