


Gala plāksne CPX-AP-A-EPL

Daļas numurs: 8112476

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(installation dimensions) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
Tiklojuma izmērs	50,1 mm
Montāžas tips	Tiešā montāža izmantojot caurejošos urbumus Uz DIN sliedes ar piederumiem Uz montāžas rāmja Via through-hole for M5 screw Via through-hole for M6 screw
Produkta svars	120 g
Montāžas pozīcija	Any, on H-rail: horizontal
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 50 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 95 % nekondensējošs
Nominal altitude of use	≤ 2000 m ASL (≥ 79,5 kPa)
Max. installation height	3.500 m
Note on max. installation height	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Note ambient temperature derating according to IEC 61131-2:2017
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Vibrāciju noturība	Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6
Note on vibration resistance	SG1 on H-rail SG2 on direct mounting Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 1 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6
Triecienu izturība	Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27
Piezīme par triecienu izturību	30 g/11 ms to EN 60068-2-27 SG1 on H-rail SG2 on direct mounting Triecienu tests ar smaguma līmeni SG1 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27
Drošības klase	III
Overvoltage category	II
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS Halogēnu brīvs Brīvs no fosforskābes estera
Gala plāksnes materiāls	Die-cast aluminium, coated
Skrūvju materiāls	Steel, nickel-plated Galvanizēts tērauds